



## Extracteur à deux griffes, Type: 3



### Données de commande

N° commande	880100 3
GTIN	4021176009686
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents  $\varnothing$  de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 65 - 250 mm

Capacité de serrage intérieure: 180 - 340 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 8,5 t

### Description technique

Puissance	8,5 t
Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm

Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm
Couple maximal	300 Nm
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	27 mm
Poids	7,12 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes

## Accessoires

Paire de griffes allongées Type 3/300 mm	880300 3/300
Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200
Vis de rechange Type 3	880150 3
Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Paire de griffes allongées Type 4/500 mm	880300 4/500