



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: M12FPD2XK



Données de commande

N° commande	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
- Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil FUEL™ avec **solution de vissage 6 en 1.**

Système de mandrin amovible avec 3 adaptateurs pour une flexibilité maximale.

Avantage(s):

Solution de vissage 6 en 1.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture, mandrin à serrage rapide 13 mm, adaptateur excentrique, adaptateur pour visseuse d'angle.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Description technique

Poids	1,2 kg
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Type de moteur	FUEL™
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Utilisation type	Strong
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Tension de la batterie	12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries incluses	2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Couple maximal	37 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	30,8 m/s ²
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant	M12FPDXKIT-202X
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s ²
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Béton
pour matériau	Bois

pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC