



## Coffret de douilles, carré 3/8 pouce, isolation VDE 17 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	633995 6
GTIN	4013288190970
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Coffret de douilles **100% isolées jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M3,5 – M12.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Livraison:

Douilles 6 pans, isolation VDE: 14 pièces réf. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Rallonges, isolation VDE: 91 mm et 166 mm

Cliquet, isolation VDE: 1 pièce

Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante

Matériau: Acier au chrome-molybdène

Hauteur: 60 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 6-19 mm

### Description technique

Nombre de pièces	17
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	6-19 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Référence fabricant	8100 SB VDE 1
Norme	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Emballage	Trousse en tissu, fermeture autoagrippante
Longueur	300 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	60 mm
Surface	chromé mat
Type de produit	Clé à douilles