



Extracteur à deux griffes, Type: 30



Données de commande

N° commande	880100 30
GTIN	4021176010163
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 65 - 350 mm

Capacité de serrage intérieure: 180 - 440 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 8,5 t

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm

Puissance	8,5 t
Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm
Couple maximal	300 Nm
Six pans mâle	27 mm
Nombre de crochets	2
Poids	7,525 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes

Accessoires

Vis de rechange Type 3	880150 3
Paire de griffes allongées Type 4/500 mm	880300 4/500
Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200
Paire de griffes allongées Type 3/300 mm	880300 3/300