

Garant**Veste thermique, Bleu foncé, Taille unisexe: M****Données de commande**

N° commande	090630 M
GTIN	4045197975867
Classe d'article	01B

Description**Exécution:**

Veste thermique hydrofuge de haute qualité avec ouatage chaud. Le revêtement respirant TRIACTIVE® PRO (combinaison entre riptop et softshell) est hydrofuge jusqu'à une colonne d'eau de 5000 mm. La capuche fourrée est facilement amovible.

- **Double fermeture éclair sur le devant avec rabat coupe-vent et protège-menton.**
- **Poche intérieure pour lecteur MP3.**
- **Poches extérieures à fermeture éclair.**
- **Bas des manches avec poignets élastiques et un passe-pouce.**

Norme:

Veste thermique hydrofuge de haute qualité avec ouatage chaud. La matière respirante TRIACTIVE® PRO est hydrofuge jusqu'à une colonne d'eau de 5000 mm. Avec poche intérieure pour lecteur MP3 et poches extérieures à fermeture éclair.

Lavage: 30 °C linge délicat

Description technique

Série	GARANT Work Wear
Taille unisexe	M

Sexe	Homme
Composition du tissu	100 % polyamide
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	30 °C linge délicat
Couleur	Bleu foncé
Type de produit	Vestes thermiques