



Extracteur à deux griffes, Type: 4



Données de commande

N° commande	880100 4
GTIN	4021176009761
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**). Griffes mobiles sur poutre pour différents \varnothing de pièces. Poutre et griffes en acier à outils de qualité; vis puissante avec pointe double face (bille et pointe).

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, rondelles, roues dentées, etc. Pour le code art. 880100 réf. 5, la profondeur de serrage de 400 mm (normale) peut être augmentée par réglage des griffes jusqu'à 700 mm.

Capacité de serrage extérieure: 80 - 520 mm

Capacité de serrage intérieure: 200 - 590 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 12 t

Description technique

Capacité de serrage intérieure	200 - 590 mm
Capacité de serrage extérieure	80 - 520 mm

Puissance	12 t
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Nombre de crochets	2
Couple maximal	400 Nm
Six pans mâle	36 mm
Poids	14 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes

Accessoires

Vis hydraulique Type 1	880170 1
Vis de rechange Type 4	880150 4
Griffes de rechange (3 pc.) Type 3/200 mm	880220 3/200
Paire de griffes allongées Type 4/500 mm	880300 4/500
Paire de griffes allongées Type 3/300 mm	880300 3/300
Paire de griffes de rechange Type 3/200 mm	880200 3/200