


WOHX 10T304 à droite, W00, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268908 BK6425
GTIN	4047109225855
Classe d'article	24T

Description

WOHX 10T304 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application secondaire	M
Application principale	P
Nuance	BK6425
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Code ISO plaquette	WOHX 10T304 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage