


WOHX 06T302 à gauche, W01, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Classe d'article	24T

Description

WOHX 06T302 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	BK6425
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min

Application principale	P
Code ISO plaquette	WOHX 06T302 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W01
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage