


DOHT 11T304 à droite, W60, Nuance: K10

Données de commande

N° commande	268856 K10
GTIN	4047109064744
Classe d'article	24T

Description

DOHT 11T304 à droite K10 Nuance: K10

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min
Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Application secondaire	N
Nuance	K10
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Code ISO plaquette	DOHT 11T304 R
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W60
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage