

 KOMET**TOHX 090204 neutre, W30, Nuance: K10****Données de commande**

N° commande	268887 K10
GTIN	4047109036666
Classe d'article	24T

Description

TOHX 090204 neutre K10 Nuance: K10

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Application secondaire	N
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	K10
Application principale	K

Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 090204 N
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	0 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage