


TOHX 06T103 neutre, W30, Nuance: BK8425

Données de commande

N° commande	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Classe d'article	24T

Description

TOHX 06T103 neutre BK8425 Nuance: BK8425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 260 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 160 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,3 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 260 m/min
Application principale	P
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 160 m/min
Nuance	BK8425
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TOHX 06T103 N
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	0 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage