


**DOHT 11T304 à droite, W60, Nuance: BK6425**

**Données de commande**

N° commande	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Classe d'article	24T

**Description**

DOHT 11T304 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 100 - 180 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min
Nuance	BK6425
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	100 - 180 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Code ISO plaquette	DOHT 11T304 R
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W60
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage