

 KOMET

TOHX 140305 neutre, W30, Nuance: BK8425


Données de commande

N° commande	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Classe d'article	24T

Description

TOHX 140305 neutre BK8425 Nuance: BK8425

Brise-copeaux: G06

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 260 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 160 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 260 m/min
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	BK8425
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 160 m/min

Brise-copeaux	G06
Rayon d'angle	0,5 mm
Application secondaire	M
Application principale	P
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 140305 N
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	0 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage