

 KOMET**DOHT 070202 neutre, W79, Nuance: P25M**

## Données de commande

N° commande	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Classe d'article	24T

## Description

DOHT 070202 neutre P25M Nuance: P25M

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 100 - 180 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Application secondaire	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	P25M
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	100 - 180 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DOHT 070202
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W79
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage