



DOHT 11T304 à droite, W60, Nuance: P25M

Données de commande

N° commande	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Classe d'article	24T

Description

DOHT 11T304 à droite P25M Nuance: P25M

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 100 - 180 m/min

Description technique

Nuance	P25M
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	100 - 180 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application principale	P
Code ISO plaquette	DOHT 11T304 R

Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W60
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage