


**WOHX 08T302 à gauche, W00, Nuance: BK6425**

**Données de commande**

N° commande	268920 BK6425
GTIN	4047109225756
Classe d'article	24T

**Description**

WOHX 08T302 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 120 - 180 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	BK6425
Application secondaire	M
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	120 - 180 m/min
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	WOHX 08T302 L
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage