



WOHX 060302 à droite, W00, Nuance: P25M

Données de commande

N° commande	268898 P25M
GTIN	4047109055988
Classe d'article	24T

Description

WOHX 060302 à droite P25M Nuance: P25M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Application secondaire	M
Nuance	P25M
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	WOHX 060302 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage