



**DOHT 070202 neutre, W79, Nuance: K10**

**Données de commande**

N° commande	268859 K10
GTIN	4047109037090
Classe d'article	24T

**Description**

DOHT 070202 neutre K10 Nuance: K10

Brise-copeaux: K10

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 300 - 500 m/min

**Description technique**

Application secondaire	N
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	300 - 500 m/min
Nuance	K10
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	K10
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	200 m/min

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	K
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DOHT 070202
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W79
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage