



WOHX 080402 à droite, W01, Nuance: P25M

Données de commande

N° commande	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Classe d'article	24T

Description

WOHX 080402 à droite P25M Nuance: P25M

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	P25M
Brise-copeaux	G12
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	WOHX 080402 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W01
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage