


TOHX 090202 à droite, W30, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Classe d'article	24T

Description

TOHX 090202 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Nuance	BK6425
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application secondaire	M
Code ISO plaquette	TOHX 090202 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage