


TOHX 06T102 à droite, W30, Nuance: BK6425

Données de commande

N° commande	268872 BK6425
GTIN	4047109224865
Classe d'article	24T

Description

TOHX 06T102 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Nuance	BK6425
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application secondaire	M

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TOHX 06T102 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage