

 KOMET

TOHX 06T102 à gauche, W30, Nuance: BK6425


Données de commande

N° commande	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Classe d'article	24T

Description

TOHX 06T102 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G06

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P

Nuance	BK6425
Brise-copeaux	G06
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application secondaire	M
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 06T102 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage