

 KOMET**TOHX 06T102 à gauche, W30, Nuance: P25M****Données de commande**

N° commande	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Classe d'article	24T

Description

TOHX 06T102 à gauche P25M Nuance: P25M

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Type d'outils	Carbure
Application secondaire	M
Application principale	P
Nuance	P25M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Brise-copeaux	G12
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 06T102 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage