

Garant**Maillet à frappe amortie avec embouts en plastique (rouge), Rouge, Ø / matériau corps: 40Gmm**

Données de commande

N° commande	752510 40G
GTIN	4045197977007
Classe d'article	71D

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds et embouts fonctionnels amovibles pour une utilisation comme maillet à frappe amortie normal. Corps en fonte fine robuste en deux pièces, en acier pour traitement thermique de haute qualité. Embouts combinables et interchangeables. Avec manche en Hickory, verni.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752530 et embouts de rechange, voir 752540 – 752560.

Description technique

Ø faces de frappe des embouts	40 mm
Longueur tête avec embouts	116 mm
Poids (sans embouts)	418 g
Longueur manche	275 mm
Longueur totale	330 mm
Couleur	Rouge
anti-rebond	oui

Embouts combinables	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout en plastique, mi-dur pour maillet 40	752550 40
Manches de marteaux en Hickory Pour Ø de boîtier 40 mm	752530 40
Embout en nylon, dur pour maillet 40	752560 40
Embout en caoutchouc, doux pour maillet 40	752540 40