



Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 3



Données de commande

N° commande	881000 3
GTIN	4021176016288
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 23 - 160 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 160 mm

Puissance: 6 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	23 - 160 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	160 mm
Puissance	6 t
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	19 mm
Couple maximal	140 Nm

Poids	1,9 kg
autocentrant	oui
Type de produit	Extracteur a 2 griffes