



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 3



Données de commande

N° commande	880450 3
GTIN	4021176756634
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec **griffes très fines**.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

Description technique

Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm
Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Puissance	9 t
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	27 mm
Couple maximal	250 Nm
Poids	6,885 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes