



Extracteur à deux griffes, Type: 4



Données de commande

N° commande	880930 4
GTIN	4021176956317
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.

Capacité de serrage extérieure: 350 mm

Capacité de serrage intérieure: 195 - 365 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 250 mm

Puissance: 7 t

Description technique

Puissance	7 t
Profondeur de serrage jusqu'à	250 mm
Capacité de serrage intérieure	195 - 365 mm
Capacité de serrage extérieure	350 mm

Six pans mâle	22 mm
Nombre de crochets	2
Poids	6,21 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes