



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, Type: 10



Données de commande

N° commande	880400 10
GTIN	4021176644856
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un **desserrage et un déplacement rapide** et **sans outil** des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. **Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.**

Capacité de serrage extérieure: 30 - 120 mm

Capacité de serrage intérieure: 70 - 180 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 4,5 t

Description technique

Puissance	4,5 t
Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm

Couple maximal	80 Nm
Six pans mâle	17 mm
Nombre de crochets	2
Poids	1,44 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes