



Extracteur à deux griffes autocentrant, Type: 4



Données de commande

N° commande	881000 4
GTIN	4021176016363
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 23 - 250 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 7 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	23 - 250 mm
Puissance	7 t
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Couple maximal	190 Nm
Nombre de crochets	2
Six pans mâle	24 mm

Poids	3,28 kg
autocentrant	oui
Type de produit	Extracteur a 2 griffes