



## Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 30



### Données de commande

N° commande	880450 30
GTIN	4021176756719
Classe d'article	83U

### Description

**Exécution:**

Avec **griffes très fines**.

**Utilisation:**

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

### Description technique

Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm
Puissance	9 t
Couple maximal	250 Nm
Six pans mâle	27 mm
Nombre de crochets	2
Poids	7,37 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes