



Extracteur à deux griffes, Type: 1



Données de commande

N° commande	880930 1
GTIN	4021176923777
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.

Capacité de serrage extérieure: 100 - 100 mm

Capacité de serrage intérieure: 55 - 105 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 4 t

Description technique

Capacité de serrage intérieure	55 - 105 mm
Capacité de serrage extérieure	100 - 100 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Puissance	4 t

Six pans mâle	17 mm
Nombre de crochets	2
Poids	1,18 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes