



## Extracteur à trois griffes autocentrant, Type: 0



### Données de commande

N° commande	881010 0
GTIN	4021176015526
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 10 - 60 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 50 mm

Puissance: 1,5 t

### Description technique

Puissance	1,5 t
Capacité de serrage extérieure	10 - 60 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	50 mm
Nombre de crochets	3
Poids	0,275 kg
autocentrant	oui

Type de produit

Extracteur à trois griffes