



Vérin hydraulique, Type: 1



Données de commande

N° commande	881800 1
GTIN	4021176005053
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l'extracteur et l'arbre. Bloquer le vérin par la vis de l'extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé – après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d'extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.

Hauteur: 62 mm

Ø vérin: 14 mm

Ø corps: 37 mm

Course: 10 mm

Couple max. admissible: 35 Nm

Force d'extraction max. admissible: 100 kN

Description technique

Hauteur	62 mm
Force d'extraction max. admissible	100 kN
Couple max. admissible	35 Nm

Ø vérin	14 mm
Ø corps	37 mm
Course	10 mm