



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, Type: 20



Données de commande

N° commande	880400 20
GTIN	4021176645013
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un **desserrage et un déplacement rapide** et **sans outil** des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. **Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.**

Capacité de serrage extérieure: 40 - 200 mm

Capacité de serrage intérieure: 100 - 260 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 6 t

Description technique

Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm
Capacité de serrage extérieure	40 - 200 mm
Puissance	6 t
Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm

Nombre de crochets	2
Six pans mâle	22 mm
Couple maximal	150 Nm
Poids	3,315 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes