



Vérin hydraulique, Type: 2



Données de commande

N° commande	881800 2
GTIN	4021176005138
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l'extracteur et l'arbre. Bloquer le vérin par la vis de l'extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé – après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d'extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.

Hauteur: 90 mm

Ø vérin: 23 mm

Ø corps: 50 mm

Course: 15 mm

Couple max. admissible: 50 Nm

Force d'extraction max. admissible: 150 kN

Description technique

Force d'extraction max. admissible	150 kN
Hauteur	90 mm
Course	15 mm

Couple max. admissible	50 Nm
Ø vérin	23 mm
Ø corps	50 mm