



## Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage pré réglable, Type: 2



### Données de commande

N° commande	880950 2
GTIN	4021176006791
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement **par friction**; un **relâchement ou un déport** des griffes est **impossible**.

Uniquement pour extraction extérieure.

#### Utilisation:

Pour l'extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.

Capacité de serrage extérieure: 35 - 150 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 125 mm

Puissance: 9 t

### Description technique

Capacité de serrage extérieure	35 - 150 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	125 mm
Puissance	9 t

Couple maximal	190 Nm
Nombre de crochets	3
Six pans mâle	19 mm
Poids	1,72 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes