



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, Type: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 880400 3 |
| GTIN | 4021176645198 |
| Classe d'article | 83U |

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un **desserrage et un déplacement rapide** et **sans outil** des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. **Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.**

Capacité de serrage extérieure: 65 - 250 mm

Capacité de serrage intérieure: 180 - 340 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 8,5 t

Description technique

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Puissance | 8,5 t |
| Capacité de serrage extérieure | 65 - 250 mm |
| Capacité de serrage intérieure | 180 - 340 mm |
| Profondeur de serrage jusqu'à | 200 mm |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Nombre de crochets | 2 |
| Six pans mâle | 27 mm |
| Couple maximal | 300 Nm |
| Poids | 7,05 kg |
| Type de produit | Extracteur a 2 griffes |