

Honeywell**Paire de gants Polytril™ Top, Taille des gants: 7****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094440 7 |
| GTIN | 3603835500171 |
| Classe d'article | 09A |

Description**Exécution:**

Polytril™ Top. Gants à **enduction nitrile intégral** pour les activités lourdes dans un environnement humide et huileux. Peu sensible aux saletés grâce à ses couleurs sombres. Particulièrement adapté pour les travaux de montage dans les environnements huileux et gras, travail à l'extérieur dans des conditions humides, le bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|---------------|----------------|
| Sans DMF | non |
| Respirabilité | Non disponible |
| Ajustement | Bon |
| Sensibilité | Bon |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence fabricant | Polytril Top |
| Protection contre la chaleur | Non disponible |
| Matériau revêtement | Nitrile |
| Taille des gants | 7 |
| Préhension à l'huile | Excellent |
| Préhension à l'humidité | Excellent |
| Série | Polytril™ |
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenu | 10 |
| Propriété des gants | Sans DMF |
| Propriété des gants | Hypoallergénique |
| EN 388 | 4121X |
| Matériau support | Polyamide |
| Revêtement | Nitril |
| Variante de revêtement | Revêtement complet |
| Applications | Heavy Duty |
| Longueur | 230 - 270 mm |
| Couleur | noir |
| Poids | 50-70 g |
| Tricot technologique | 13G |
| Utilisation | réutilisable |
| Classe de protection anti-coupure | 1 |
| Type de produit | Gants multi-usages |