



## Extracteur à trois griffes autocentrant, Type: 2



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 881010 2      |
| GTIN             | 4021176016516 |
| Classe d'article | 83U           |

### Description

#### Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 18 - 120 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 120 mm

Puissance: 6 t

### Description technique

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance                      | 6 t         |
| Capacité de serrage extérieure | 18 - 120 mm |
| Profondeur de serrage jusqu'à  | 120 mm      |
| Nombre de crochets             | 3           |
| Couple maximal                 | 120 Nm      |
| Six pans mâle                  | 17 mm       |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Poids           | 1,124 kg                   |
| autocentrant    | oui                        |
| Type de produit | Extracteur à trois griffes |