



Vérin hydraulique, Type: 3



Données de commande

N° commande	881800 3
GTIN	4021176924408
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l'extracteur et l'arbre. Bloquer le vérin par la vis de l'extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé – après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d'extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.

Hauteur: 113 mm

Ø vérin: 39,5 mm

Ø corps: 80 mm

Course: 7 mm

Couple max. admissible: 40 Nm

Force d'extraction max. admissible: 300 kN

Description technique

Force d'extraction max. admissible	300 kN
Course	7 mm
Hauteur	113 mm

Couple max. admissible	40 Nm
Ø corps	80 mm
Ø vérin	39,5 mm