



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, Type: 30



Données de commande

N° commande	880400 30
GTIN	4021176645273
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un **desserrage et un déplacement rapide** et **sans outil** des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. **Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.**

Capacité de serrage extérieure: 65 - 350 mm

Capacité de serrage intérieure: 180 - 440 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 8,5 t

Description technique

Capacité de serrage extérieure	65 - 350 mm
Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm
Puissance	8,5 t
Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm

Six pans mâle	27 mm
Couple maximal	300 Nm
Nombre de crochets	2
Poids	7,51 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes