

**Extracteur intérieur / extérieur, Type: 2****Données de commande**

N° commande	880850 2
GTIN	3148519884357
Classe d'article	83H

**Description****Exécution:**

Avec deux jeux de griffes réversibles pour **travaux d'extraction intérieurs et extérieurs** permettant d'utiliser deux ou trois griffes.

- **Sûrs: Verrouillage total des griffes par vis moletée.**
- **Pratiques: Les griffes peuvent être ajoutées ou retirées et peuvent facilement être changées de position.**
- **Automatiques: Autoserrants et autocentrants.**
- **Tête à aléser: Avec limiteur de force: la tige de sécurité se brise en cas de surcharge.**

**Livraison:**

Corps de base avec vis et 3 griffes intérieures et extérieures.

Capacité de serrage extérieure: 10 - 180 mm

Capacité de serrage intérieure: 50 - 170 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 190 mm

**Description technique**

Profondeur de serrage jusqu'à	190 mm
Capacité de serrage extérieure	10 - 180 mm

Capacité de serrage intérieure	50 - 170 mm
Type de produit	Outils d'extraction