



Jeu d'arrache-goupilles



Données de commande

N° commande	882000
GTIN	4021176924569
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Extracteurs robustes (galvanisés) avec masse ergonomique.

Utilisation:

Pour l'extraction et l'arrachage de pièces à filetage intérieur (goupilles coniques ou goujons) ou de roulements à billes. En association avec l'adaptateur ou l'extracteur intérieur correspondant, la pièce à extraire est dégagée par des coups puissants portés avec la masse.

Livraison:

Arrache-goupilles dans un coffret en plastique (275×230×80 mm) avec 6 touches filetées (M3 – M10) et 3 adaptateurs pour extracteurs intérieurs 882600. Pour M12, la glissière est utilisée sans touche filetée. Possibilité d'utilisation de vis sans tête DIN 913.

Description technique

Force de frappe	0,9 kg
Adaptateur pour extracteurs intérieurs	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Course de frappe	230 mm
Pour filetages	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Type de produit

Arrache-goupilles

Accessoires

Adaptateur avec touche fileté Type M5	882001 M5
Adaptateur avec touche fileté Type M4	882001 M4
Embout adaptateur Type M7XM12	882002 M7XM12
Adaptateur avec touche fileté Type M8	882001 M8
Adaptateur avec touche fileté Type M3	882001 M3
Adaptateur avec touche fileté Type M10	882001 M10
Embout adaptateur Type 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Embout adaptateur Type M10XM12	882002 M10XM12
Adaptateur avec touche fileté Type M6	882001 M6