



Sandaes noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, Pointure UE: 43



Données de commande

N° commande	092551 43
GTIN	4044348542354
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Sandaes à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.

Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092550.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1P

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Classe de protection	S1P
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	43
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Couleur	Noir / bleu
Résistance à la pénétration	Textile
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité