



Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 880450 1 |
| GTIN | 4021176756221 |
| Classe d'article | 83U |

Description

Exécution:

Avec **griffes très fines**.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance | 2,5 t |
| Capacité de serrage intérieure | 70 - 140 mm |
| Profondeur de serrage jusqu'à | 100 mm |
| Capacité de serrage extérieure | 30 - 90 mm |
| Nombre de crochets | 2 |
| Couple maximal | 35 Nm |
| Six pans mâle | 17 mm |
| Poids | 1,27 kg |

Type de produit

Extracteur a 2 griffes