



## Extracteur à trois griffes autocentrant, Type: 4



### Données de commande

N° commande	881010 4
GTIN	4021176016776
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Construction très maniable avec **réglage de la capacité de serrage à articulation**. Si la pression de la vis est réglée, les griffes serrent la pièce à extraire avec une force automatiquement croissante. Griffes en acier à outils de qualité.

Capacité de serrage extérieure: 23 - 250 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 200 mm

Puissance: 9,5 t

### Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	200 mm
Capacité de serrage extérieure	23 - 250 mm
Puissance	9,5 t
Nombre de crochets	3
Six pans mâle	24 mm
Couple maximal	200 Nm

Poids	4,18 kg
autocentrant	oui
Type de produit	Extracteur à trois griffes