



Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage pré réglable, Type: 5



Données de commande

N° commande	880960 5
GTIN	4021176850684
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement **par friction**; un **relâchement ou un déport** des griffes est **impossible**.

Pour extraction extérieure **et** intérieure.

Utilisation:

Pour l'extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.

Capacité de serrage extérieure: 30 - 350 mm

Capacité de serrage intérieure: 300 - 425 mm

Profondeur de serrage: 50 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 275 mm

Puissance: 10 t

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	275 mm
Capacité de serrage intérieure	300 - 425 mm

Profondeur de serrage	50 mm
Capacité de serrage extérieure	30 - 350 mm
Puissance	10 t
Six pans mâle	27 mm
Nombre de crochets	3
Couple maximal	300 Nm
Poids	13,485 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes