

**Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 10****Données de commande**

N° commande	880450 10
GTIN	4021176756306
Classe d'article	83U

Description**Exécution:**

Avec **griffes très fines**.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.

Description technique

Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm
Puissance	2,5 t
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm
Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm
Six pans mâle	17 mm
Couple maximal	35 Nm
Nombre de crochets	2
Poids	1,42 kg

Type de produit

Extracteur a 2 griffes