



Paire de gants KryTech 563, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094470 10
GTIN	3245425634103
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

KryTech 563. Pour les **tâches de grande précision et d'ordre général** dans les environnements de travail secs et peu sales. Excellente résistance aux huiles et graisses. Le revêtement nitrile résistant à l'abrasion garantit une longue durée d'utilisation. Convient notamment au pressage de métaux, à la manipulation de tôles et aux travaux de maintenance mécaniques.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Classe de protection anti-coupure: B

Couleur: noir/gris

Sans silicone: oui

Description technique

Sans DMF	oui
EN 388 Résistance à la perforation	3

Sensibilité	Excellent
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
Matériau revêtement	Nitrile
Sans silicone	oui
Préhension à l'humidité	Bon
Respirabilité	Bon
Poids	37 g
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Taille des gants	10
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Préhension à l'huile	Excellent
Protection contre la chaleur	Non disponible
Ajustement	Excellent
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
EN 388:2016	4343B
Matériau support	PEHD
Revêtement	Nitrile
Applications	Polyvalents
Couleur	noir/gris
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures