



Extracteur à deux griffes, Type: 2



Données de commande

N° commande	880930 2
GTIN	4021176923791
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (**pour travaux d'extraction intérieurs et extérieurs**), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.

Capacité de serrage extérieure: 160 mm

Capacité de serrage intérieure: 80 - 170 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 150 mm

Puissance: 5 t

Description technique

Profondeur de serrage jusqu'à	150 mm
Puissance	5 t
Capacité de serrage extérieure	160 mm
Capacité de serrage intérieure	80 - 170 mm

Six pans mâle	19 mm
Nombre de crochets	2
Poids	2,46 kg
Type de produit	Extracteur a 2 griffes